

# WPSV 40-4

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 232464

## Les principales caractéristiques

Distributeur d'eau glycolée pour le raccordement à des capteurs géothermiques ou à des sondes géothermiques

Kit de distribution pour le départ et le retour

Chaque circuit d'eau glycolée peut être réglé individuellement

**WPSV 25-4**

Réf. produit: 232460

**WPSV 25-6**

Réf. produit: 232461

**WPSV 32-4**

Réf. produit: 232462

**WPSV 32-6**

Réf. produit: 232463

**WPSV 40-6**

Réf. produit: 232465

**WPSV 25-4****WPSV 25-6****WPSV 32-4**

Type

Réf. à commander

232460

232461

232462

**Caractéristiques techniques**

Raccord départ/retour

R 1 1/4

R 1 1/4

R 1 1/4

Nombre de circuits eau glycolée

4

6

4

Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser

DN 20

DN 20

DN 25

Longueur du répartiteur

463 mm

663 mm

463 mm

**WPSV 32-6****WPSV 40-4****WPSV 40-6**

Type	WPSV 32-6	WPSV 40-4	WPSV 40-6
Réf. à commander	232463	232464	232465

### Caractéristiques techniques

Raccord départ/retour	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4
Nombre de circuits eau glycolée	6	4	6
Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser	DN 25	DN 32	DN 32
Longueur du répartiteur	663 mm	463 mm	663 mm

Remarque : un raccord à compression DN 20 correspond à 25 mm, DN 25 à 32 mm et DN 32 à 40 mm.

**Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

**Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.